



NIEUWSBRIEF

OKTOBER 2014

WWW.SOBINCO.COM

Sobinco

INDEX

INLEIDING	1
1. NIEUWIGHEDEN CHRONO	2
NIEUWE RAAMKROK MET VORK	2
NIEUWE ROZETLOZE, AFNEEMBARE EN AFSLUITBARE GREEP	2
NIEUWE INSTEESLOTEN VOOR CHRONO BESLAG	3
UPGRADE CHRONO ZICHTBARE DR SCHARNIEREN TOT 300 KG	4
2. UITBREIDING VOOR HORIZON SCHUIF- EN HEFSCHUIFRAMEN	6
VASTE HORIZON KROK VOOR PENTA-LOCK	6
NIEUWE HEFSCHUIFKROK HORIZON	6
3. WIJZIGINGEN IN CHRONO	7
NIEUWE SETNUMMERS	7
DOORGANG 5 MM	8
RAAMDEUREN	10



INLEIDING

Beste klanten,

Opnieuw wensen wij u met deze nieuwsbrief op de hoogte te brengen van de lancering van enkele nieuwe producten.

In deze nieuwsbrief worden vooral de uitbreiding en enkele wijzigingen binnen het CHRONO raambeslag behandeld. Geheel volgens de 'HORIZON' lijn wordt het assortiment raamkrukken uitgebreid met een nieuwe versie van de kruk met vork maar het neusje van de zalm is vooral onze nieuwe afneembare, rozetloze greep. Daarnaast blijven wij oplossingen creëren om in te spelen op de marktvraag naar grotere afmetingen en hogere gewichten. In de reeks zichtbare draairaamscharnieren verleggen we opnieuw onze grenzen.

Ook voor schuif- en hefschuiframen blijft SOBINCO haar 'HORIZON' krukkenreeks uitbreiden. Nu is ook de vaste krukgreep voor de PENTA-LOCK klaar en zijn we gestart met het nieuwe gamma hefschuifkrukken.

Tot slot wensen wij de klanten te danken die gereageerd hebben op onze oproep in de vorige nieuwsbrief om zich kandidaat te stellen als contact voor particulieren. Wij hebben hun gegevens opgenomen op een nieuwe pagina van onze website. Nieuwe kandidaten zijn nog steeds welkom en kunnen hiervoor contact nemen met hun regioverantwoordelijke.

Er rest ons nog enkel u een sterk economisch najaar toe te wensen!

Het SOBINCO-team

1. NIEUWIGHEDEN CHRONO

NIEUWE RAAMKROUK MET VORK

Naast de bestaande 4 raamkrukken heeft SOBINCO een 5de raamkruk gelanceerd als uitbreiding van het 'HORIZON' gamma. Deze kruk is beschikbaar in een standaard uitvoering en in een afsluitbare versie draaikip en kipdraai.



30000-662



30000-662CYL
 31000-662CYL
 31300-662CYL

NIEUWE ROZETLOZE, AFNEEMBARE EN AFSLUITBARE GREEP

De vorige afneembare greep N° 4000-209 wordt uit het gamma genomen. Zijn vervanger overtreft evenwel alle verwachtingen. Deze kruk is zowel afneembaar, rozetloos en bovendien beschikbaar in een afsluitbare versie voor draaikip en kipdraai. Het design past ook volledig binnen het bestaande 'HORIZON' gamma.

Beide krukken zijn leverbaar. De afsluitbare DK versie is intussen al SKG** gecertificeerd. Om de lijn compleet te maken zal er ook van het afsluitbaar model een versie zonder cylinder worden gemaakt, leverbaar naar het jaareinde toe. Het afsluitbare model kan gelakt en geanodiseerd worden, het standaard model kan enkel in gelakte uitvoering worden besteld.



30000-670



30000-670CYL



31000-670CYL

1. NIEUWIGHEDEN CHRONO

NIEUWE INSTEKSLOTEN VOOR CHRONO BESLAG

Zowel voor de rozetloze greep als voor de raamkrukken met stift van 7 mm is er een nieuw insteekslot gemaakt. Beide sloten krijgen een nieuw nummer maar zullen op termijn de bestaande versies vervangen. De nieuwe insteeksloten zijn verkrijgbaar per stuk en in grootverpakking. Voor draairamen of valramen is er een blokkering op 90° voorzien.

De belangrijkste voordelen van de nieuwe insteeksloten nog eens op een rijtje :

- Een opvallend snellere montage en demontage doordat het gebruik van clips en inbusschroeven niet meer nodig is.
- Doordat het insteekslot langs de buitenzijde achter de tand van de groef zit, kan het moeilijker losgewrikt worden en werkt het bijgevolg inbraakvertragend. In combinatie met een extra uithefblokje is het slot SKG** gecertificeerd. Dit betekent dat vanaf nu de CHRONO SAFE kan gecombineerd worden met SKG gekeurde raamkrukken voorzien van een 7 mm stift ipv een afsluitbare kruk met vork.
- In tegenstelling tot de minimum hoogte van het huidige insteekslot, namelijk 700 mm, kan de vernieuwde versie mits het inkorten van de tringels en het slot geplaatst worden op een minimum hoogte van 605 mm.

Alle montageplannen zijn inmiddels aangepast met een nieuwe tringelconfiguratie aan de krukzijde.


Op onze website vindt u een presentatie over de nieuwe rozetloze greep, de verschillende varianten van het nieuwe insteekslot en de montagevoorschriften.

- [Link naar de catalogo krukken CHRONO DK](#)
- [Link naar de catalogo krukken CHRONO KD](#)
- [Link naar de folder krukken](#)
- [Link naar de montagetekening voor rozetloze greep](#)
- [Link naar de montagetekening voor kruk met stift](#)
- [Link naar de presentatie](#)


1. NIEUWIGHEDEN CHRONO


UPGRADE CHRONO ZICHTBARE DR SCHARNIEREN TOT 300 KG

Omdat voor bepaalde projecten de gewichten van de gevelementen door specifieke eisen alleen maar toenemen hebben we onze niet-regelbare CHRONO draairaamscharnieren aangepast en succesvol testen uitgevoerd tot 300 kg. Naast de standaard uitvoering komt er nu dus ook een geborgde uitvoering voor vleugelgewichten boven de 90 kg.





BOVENSCHARNIER 26164-750			
Index	Nummer	Omschrijving	Aantal
1	26160-760-1	Kaderdeel	1
2	26060-760-1	Vleugeldeel	1
3	26000-750-4	Aantrekstuk	1
4	4200-152.3	Scharnieras	1
5	30140-760-3	Afdekdopje	2
6	35000-760-3	Schroef DIN 965 M5x8	2
7	DIN916 M4x4	Schroef	1
8	30140-790-2	Schroef DIN 965 7500M M4x10	1





ONDERSCHARNIER 26164-760			
Index	Nummer	Omschrijving	Aantal
1	26160-760-1	Kaderdeel	1
2	26060-760-1	Vleugeldeel	1
3	26000-760-4	Aantrekstuk	1
4	4200-152.3	Scharnieras	1
5	30140-760-3	Afdekdopje	2
6	35000-760-3	Schroef DIN 965 M5x8	2
7	DIN916 M4x4	Schroef	1
8	30140-790-2	Schroef DIN 965 7500M M4x10	1






STOP RAAMBEGRENZER 35000-901-2			
Index	Nummer	Omschrijving	Aantal
1	35000-901-2.1	Aanslagblokje	1
2	32140-790.2	Persschroef	1

Het aantal scharnieren dat moet worden gebruikt hangt af van 3 factoren : het vleugelgewicht, de vleugelhoogte en de vleugelbreedte. We hebben 5 matrices gemaakt :

- Max vleugelgewicht 130 kg
- Max vleugelgewicht 170 kg
- Max vleugelgewicht 200 kg
- Max vleugelgewicht 250 kg
- Max vleugelgewicht 300 kg
- [Link naar het overzicht van de matrices](#)

1. NIEUWIGHEDEN CHRONO

Let wel : deze scharnieren zijn enkel geschikt voor profielen met een doorgang van 5 mm.



Indien gewenst kan een raambegrenzer geplaatst worden. Tot 170 kg kunnen de bestaande CHRONO raambegrenzers serie 35000-90x gebruikt worden. Boven de 170 kg mag enkel de gebufferde raambegrenzer 684-12 of 685-12 worden toegepast.




35140-901




35140-902



35140-903



684-12 (niet-uithaakbaar)



685-12 (uithaakbaar)

2. UITBREIDING VOOR HORIZON SCHUIF- EN HEFSCHUIFRAMEN

VASTE HORIZON KRUK VOOR PENTA-LOCK

Net zoals bij de vorige krukkenreeks 824L is het nu ook mogelijk in de HORIZON reeks om op de niet actieve vleugel een kruk te plaatsen waarvan de steel mechanisch is vastgezet op het langschild.

Het nieuwe aan dit concept is dat eerst het langschild samen met het bevestigingsstuk wordt gemonteerd op het profiel en erna de steel op het bevestigingsstuk wordt geschroefd. Op deze manier kan ook het bovenste bevestigingsgat van het langschild vrij gebruikt worden. De tekening via onderstaande link maakt alles duidelijk.

- [Vaste Horizon PENTA-LOCK kruk binnen](#)

HORIZON PENTA-LOCK		Verpakkingseenheid
82040FBCL	Vaste HORIZON B-type PENTA-LOCK kruk binnen	10
82040FBCL VI	Vaste HORIZON B-type PENTA-LOCK kruk buiten	10
82040FCL	Vaste HORIZON PENTA-LOCK kruk binnen	10
82040FCL VI	Vaste HORIZON PENTA-LOCK kruk buiten	10

NIEUWE HEFSCHUIFKRUK HORIZON

Na de HORIZON voor ramen, deuren en schuiframen mag een oplossing voor hefschuiframen niet meer ontbreken. De opdracht voor onze designer om de HORIZON look ook op een hefschuifkruk te implementeren was niet eenvoudig maar het resultaat mag wel gezien worden! Bovendien lanceren we ineens ook een verlaagde (B) versie om het plaatsen van muggenramen of zonneweringen nog mogelijk te maken. Beide versies zijn leverbaar.



HORIZON hefschuif		Verpakkingseenheid
74012BCL	HORIZON Hef-Schuif greep - binnen zijde - zd cyl - lage vers	1
74012BL	HORIZON Hef-Schuif greep - binnen zijde - met cyl- lage vers	1
74012CL	HORIZON Hef-Schuif greep - binnen zijde - zd cyl - hoge vers	1
74012L	HORIZON Hef-Schuif greep - binnen zijde - met cyl- hoge vers	1
74013BCL	HORIZON Hef-Schuif greep - buiten zijde - zd cyl- lage vers	1
74013BL	HORIZON Hef-Schuif greep - buiten zijde - met cyl- lage vers	1
74013CL	HORIZON Hef-Schuif greep - buiten zijde - zd cyl- hoge vers	1
74013L	HORIZON Hef-Schuif greep - buiten zijde - met cyl- hoge vers	1

3. WIJZIGINGEN IN CHRONO

NIEUWE SETNUMMERS

Door de komst van de nieuwe insteeksloten en de rosetloze greep is er beslist om de meenemer voor de kruk uit de CHRONO basissets te halen. Ten eerste zal de trend om raamkrukken met stift te gebruiken alleen maar toenemen en ten tweede zal bij de lancering van de SKG gecertificeerde rosetloze kruk ook de huidige meenemer in de CHRONO SAFE basissets overbodig zijn. Daarom is het op logistiek vlak interessanter om de basisset en de meeneemset/insteekslot apart te verpakken.

Een complete lijst met de oude en respectievelijke nieuwe nummers vindt u in de onderstaande lijst. Door op de hyperlink van de setnummers te klikken wordt de gevraagde tekening gedownload. Intussen worden ook alle montageplannen aangepast.

Oude setnummer voor basisset	Verpakkingseenheid	Nieuwe setnummer voor basisset zonder meenemer
35110	10	35110-1
35130	10	35130-1
35510	10	35510-1
35530	10	35530-1
36110	10	36110-1
36130	10	36130-1
36510	10	36510-1
36530	10	36530-1
20110	10	20110-1
20130	10	20130-1
20510	10	20510-1
20530	10	20530-1
45041	10	45041-1
45043	10	45043-1
45541	10	45541-1
45543	10	45543-1
41042	10	41042-1
41542	10	41542-1
35310	10	35310-1
35330	10	35330-1
35810	10	35810-1
35830	10	35830-1
36310	10	36310-1
36330	10	36330-1
36810	10	36810-1
36830	10	36830-1
20310	10	20310-1
20330	10	20330-1
20810	10	20810-1
20830	10	20830-1
46311	10	46311-1
46331	10	46331-1
46811	10	46811-1
46831	10	46831-1

3. WIJZIGINGEN IN CHRONO


Nieuwe setnummer voor de meenemer		Verpakkingseenheid
35000-700	Set meenemer STANDAARD/PLUS	1
35300-700	Set meenemer SAFE	1
30000-702	Set voor kleine ramen (2 extra schroeven in set, wijziging vanaf 1 november)	10

Nieuwe setnummer voor het insteekslot		Verpakkingseenheid
35300-720	Set insteekslot CHRONO SAFE voor rozetloze greep	1
35300-721	Set insteekslot CHRONO SAFE	1
26000-720	Set insteekslot CHRONO voor rozetloze greep met 90° begrenzing	1
26000-721	Set insteekslot CHRONO met 90° begrenzing	1
26300-720	Set insteekslot CHRONO SAFE voor rozetloze greep met 90° begrenzing	1
26300-721	Set insteekslot CHRONO SAFE met 90° begrenzing	1

Nummers voor insteeksloten en begrenzing		Verpakkingseenheid
35000-720	Slot voor rozetloze greep	1
G35000-720	Grootverpakking slot voor rozetloze greep	80
35000-721	Slot voor standaard greep met vierkantstift	1
G35000-721	Grootverpakking slot voor standaard greep met vierkantstift	80
G26000-720-4	90° begrenzing voor insteekslot CHRONO	200

PRIJSVERLAGING ONDERSTE ZICHTBARE CHRONO DK SCHARNIER DOORGANG 5 MM


Nu bestaan er 2 zichtbare DK of KD onderscharnieren in de CHRONO reeks. De ene scharnier vereist een doorgang van **4 mm** tussen vleugel en kader en laat gewichten toe tot 130 kg mits het plaatsen van de versterkingsset N° 35140-790 (tussen 90-130 kg). De andere scharnier is iets zwaarder gemaakt, vereist een doorgang van **5 mm** tussen vleugel en kader en laat gewichten toe tot 170 kg mits het plaatsen van versterkingsset n° 35140-790 (tussen 90-130 kg) en n° 35144-790 (tussen 130-170 kg).




3. WIJZIGINGEN IN CHRONO

Er is beslist om **voor beide scharnieren een maximum gewicht van 130 kg** toe te laten en de prijs voor beide onderscharnieren gelijk te zetten. Klanten kunnen dus in functie van hun profielconcept kiezen voor de ene of andere scharnier. Hieronder vindt u een tekening en stuklijst terug. Ook van de niet-regelbare draairaamscharnier bestaan er 2 versies aan dezelfde prijs.

DRAAI-KIP- & KIP-DRAAIRAMEN



DRAAI- & VALRAMEN



Set kleurgebonden onderdelen 35160-10			
Index	Nummer	Omschrijving	Aantal
1	30000-750-1	Vleugeldeel bovenscharnier	1
2	35140-750-1	Kaderdeel bovenscharnier	1
3	35160-760-1	Kaderdeel onderscharnier 5 mm	1
4	30140-760-3	Afdekdopje	1
5	35060-760-1	Vleugeldeel bovenscharnier	1

Draai-kip- en kip-draairamen	
Nummer	Omschrijving
35160-10	Set kleurgebonden onderdelen (zie tekening hierboven)
35160-11	Set boven + onderscharnier
35160-760	Onderscharnier
35160-760-1	Kaderdeel onderscharnier
35060-760-1	Vleugeldeel onderscharnier

Draairamen	
Nummer	Omschrijving
26160-10	Set niet-regelbare draairaamscharnieren (zie tekening hierboven)
26160-11	Set regelbare draairaamscharnieren
26160-750	Bovenscharnier
26160-760	Onderscharnier
26160-760-1	Kaderdeel draairaamscharnier

Valramen	
Nummer	Omschrijving
26160-750	Bovenscharnier

Als er DK, KD en DR ramen moeten gemaakt worden boven de 130 kg tot max 170 kg verwijzen wij naar de CHRONO INVISION scharnieren. Voor DR ramen boven de 170 kg verwijzen we naar de geborgde zichtbare draairaamscharnieren (voorafgaand in deze nieuwsbrief).


3. WIJZIGINGEN IN CHRONO

RAAMDEUREN

Wij merken de laatste tijd een toename van het aantal raamdeuren met DK functie. Deze ramen worden voorzien van een DK systeem en kunnen dus in kipstand gezet worden om te verluchten maar worden daarnaast als toegangsdeur gebruikt naar bvb een terras, balkon of andere ruimte. De realistische gebruiksfrequentie van deze ramen ligt hoger dan een klassiek raam dat enkel in draaistand wordt gebruikt om te reinigen.

In de Europese beslagnormen wordt een onderscheid gemaakt tussen raambeslag en deurbeslag. DK en DR beslag wordt 25 000 (15 000 DK + 10 000 DR) keer getest, deurbeslag 200 000 keer. De testen op deurscharnieren binnen eenzelfde gewichtsklasse als raamscharnieren zijn dus intensiever en daarom zijn deurscharnieren ook een stuk steviger. Hiermee moet door de bouwheer, architect en constructeur rekening worden gehouden als beslist wordt welke bestemming en functie het toekomstige gevelement zal krijgen.

Als er toch gekozen wordt voor een raamdeur met DK functie adviseren wij om indien mogelijk de zichtbare DK scharnieren met doorgang 5mm te gebruiken of nog beter de verdecktliggende chrono Invision DK scharnieren toe te passen in combinatie met een extra raambegrenzer. Praktijkervaring en bijkomende testen wijzen immers uit dat vooral de CHRONO INVISION beter bestand is tegen intensiever gebruik en tegen extra belastingen op het beslag die buiten de norm vallen. Als de CHRONO INVISION wordt toegepast voor raamdeuren moet de interne 90° begrenzing van de onderscharnier verwijderd worden. Dit om te vermijden dat deze bij openwaaien te zwaar wordt belast. Hieronder de instructies om beide begrenzingsstukjes te demonteren.



In het kader van de toepassing van raamdeuren maar ook van gevelementen in het algemeen willen wij nog eens verwijzen naar de bijzondere technische richtlijnen over onjuist gebruik, controle en onderhoud zoals ze voorzien zijn voor ieder type raam-, schuifraam- en deurbeslag in onze catalogus.